

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 16-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérődob \emptyset	23 mm
Standard mérésmélység	80 mm
Méret a	2,6 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	230 mm
Teljes hossz	127 mm
Méréstartomány	16 - 20 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 20 mm	022500 20
DAkkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 19 mm	484030 19
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 17 mm	484030 17
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 16 mm	484030 16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150