

**Asztali demagnetizáló készülék, Póluslap hossza: 280mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	380861 280
GTIN	2050001717658
Árucikk kategória	33S

Leírás**Kivitel:**

- 230 V / 50 Hz áramellátás, IP 20 védettségű osztály, teljesítményfelvétel maximum 920 VA.
- Bekapcsolási időtartam 100 %.

Felhasználás:

A demagnetizáló készülékek használhatóak mérőhelyiségekben, műhelyekben és gyártósorokon. Erős hatást fejt ki csapágygyűrűk, bélyegek, matricák és egyéb szerszámok lemágnesezésekor.

Műszaki leírás

Magasság	87 mm
Behatolási mélység	50 mm
Szélesség	266 mm
Póluslap hossza	280 mm
Súly	18 kg
Póluslap szélesség	220 mm
Teljesítményfelvétel	920 W
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC)	++
Energiaellátás	Vezetékes
Védettségű osztály	IP 20
Bekapcsolási időtartam	100 %

Termék fajtája

Lemágnesező készülék