



Lépcsős pofa fix, Típushoz: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	361420 160
GTIN	4250364401128
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Fix pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Menet a nagy szorítóerejű pofák befogására, a 125-ös és 160-as méreteknél.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz. Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

Műszaki leírás

Pofamagasság h	50 mm
Típushoz	160

Hozzávaló színkód	TC
Hozzávaló színkód	LC
Hozzávaló színkód	HiPo
Hozzávaló színkód	NC8
Hozzávaló színkód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színkód	HOLEX NC
Pofaszélesség b	160 mm
Pofahossz l	104 mm
Magasság h ₁	25 mm
Hossz l ₁	54 mm
Termék fajtája	Satupofák