

**WITTE****Raszteres vákuumasztal, Típus: R3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	385030 R3
GTIN	2050001717498
Árucikk kategória	38L

**Leírás****Kivitel:**

Nagyszilárdságú alumínium. Modulárisan bővíthető az kötőelemekkel. **ZeroClamp furatok, 12M10, alpméret 200 mm.**

**Felhasználás:**

Műanyagok, üvegek, fémek, színes- és könnyűfémek, grafit és egyéb anyagok vákuumos befogásához.

**Tartalom:**

1 tömlőcsonk, 1 összekötő, 7 vakdugó, 1 csatlakozó dugasz LW12, 2 szorító, vákuumtömlő (1 m), ütközőtárcsák.

10 m tömítőzsinór (Ø4 mm).

**Figyelem:**

A vákuumos befogólapok összekötő elemekkel modulárisan bővíthetőek.

**Műszaki leírás**

Hossz	600 mm
Súly	20 kg
Osztás	12,5 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	32,5 mm
Termék fajtája	Vákuumos befogólap

