

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 20-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Mérődob $\varnothing$	23 mm
Méret a	2,6 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm
Teljes hossz	140 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22