

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 150-175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

Műszaki leírás

Méret a	19,6 mm
Teljes hossz	249 mm
Mérődob \emptyset	23 mm
Standard mérésmélység	147 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	297 mm
Méréstartomány	150 - 175 mm
Hibahatár	0,01 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm	484030 160
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175