



Asztali demagnetizáló készülék, Póluslap hossza: 400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380861 400
GTIN	2050001717665
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- 230 V / 50 Hz áramellátás, IP 20 védettségű osztály, teljesítményfelvétel maximum 920 VA.
- Bekapcsolási időtartam 100 %.

Felhasználás:

A demagnetizáló készülékek használhatóak mérőhelyiségekben, műhelyekben és gyártósorokon. Erős hatást fejt ki csapágygyűrűk, bélyegek, matricák és egyéb szerszámok lemágnesezésekor.

Műszaki leírás

Súly	24 kg
Behatolási mélység	50 mm
Magasság	87 mm
Póluslap hossza	400 mm
Szélesség	306 mm
Póluslap szélesség	260 mm
Teljesítményfelvétel	920 W
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC)	++
Energiaellátás	Vezetékes
Védettségű osztály	IP 20
Bekapcsolási időtartam	100 %

Termék fajtája

Lemágnesező készülék