



Vákuumszivattyú, Típus: VP1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 385010 VP1 |
| GTIN | 2050001717443 |
| Árucikk kategória | 38L |

Leírás

Kivitel:

Vákuum szivattyú **(csak száraz megmunkáláshoz)**.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 172 mm

Szélesség: 147 mm

Magasság: 143 mm

Szívóteljesítmény: 5 m³/h

Motorfeszültség: 230 V

Motor teljesítménye: 0,25 kW

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------|
| Magasság | 143 mm |
| Szélesség | 147 mm |
| Motor teljesítménye | 0,25 kW |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Szívóteljesítmény | 5 m ³ /h |
| Hossz | 172 mm |
| Motorfeszültség | 230 V |
| Súly | 8 kg |
| Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |