



## Lépcsős pofa fix, Típushoz: 200



### Rendelési adatok

Rendelés száma	361420 200
GTIN	4250364401135
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

Fix pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Menet a nagy szorítóerejű pofák befogására, a 125-ös és 160-as méreteknél.

#### Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtétekhez és pofákhoz. Lépcsős előtétek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

#### Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

#### Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típus.

#### Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok. 1 lépcsős pofa.

### Műszaki leírás

Pofaszélesség b	200,4 mm
Magasság h <sub>1</sub>	25 mm

Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	NC8
Típushoz	200
Hossz $l_1$	54 mm
Pofahossz l	104 mm
Pofamagasság h	60 mm
Termék fajtája	Satupofák