

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 25-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méret a	2,6 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Mérődob Ø	23 mm
Teljes hossz	140 mm
Méréstartomány	25 - 30 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50
DAkkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26