



Kézi demagnetizáló készülék, Típus: HD1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 380863 HD1 |
| GTIN | 2050001743763 |
| Árucikk kategória | 33S |

Leírás

Kivitel:

- Könnyű ház az egyszerű használat érdekében és 3 m kábel csatlakozóval.
- Áramellátás 230 V / 50 Hz, védeettségi osztály IP42, teljesítményfelvétel 220 VA. Automatikus lekapcsolás > 50 °C-nál. Bekapcsolási időtartam 30%.

Felhasználás:

Nagyobb munkadarabok felületének lemágnesezéséhez. Mobil felhasználás.

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------|
| Behatolási mélység | 30 mm |
| Aktív zóna mérete | 105×75 mm |
| Súly | 1,9 kg |
| Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC) | + |
| Hálózati feszültség | 220 V |
| Hálózati feszültség | 240 V |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Termék fajtája | Lemágnesező készülék |