

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 30-40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrű 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Mérésmélység hosszabbítóval	248 mm
Mérődob $\varnothing$	23 mm
Méret a	3,4 mm
Standard mérésmélység	98 mm
Teljes hossz	140 mm
Méréstartomány	30 - 40 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32