



Kézi demagnetizáló készülék, Típus: HD2



Rendelési adatok

Rendelés száma	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Könnyű ház az egyszerű használat érdekében és 3 m kábel csatlakozóval.
- Áramellátás 230 V / 50 Hz, védeettségi osztály IP42, teljesítményfelvétel 220 VA. Automatikus lekapcsolás > 50 °C-nál. Bekapcsolási időtartam 30%.

Felhasználás:

Nagyobb munkadarabok felületének lemágnesezéséhez. Mobil felhasználás.

Műszaki leírás

Behatolási mélység	40 mm
Aktív zóna mérete	150×95 mm
Súly	2,2 kg
Demagnetizálási hatékonysági osztály (DMC)	+
Hálózati frekvencia	50 Hz
Hálózati feszültség	220 V

Hálózati feszültség	240 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Lemágnesező készülék