



Vákuumszivattyú, Típus: VP3



Rendelési adatok

Rendelés száma	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Árucikk kategória	38L

Leírás

Kivitel:

Vákuum szivattyú (**csak száraz megmunkáláshoz**).

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Hossz: 306 mm

Szélesség: 226 mm

Magasság: 182 mm

Szívóteljesítmény: 16 m³/h

Motorfeszültség: 230 V

Motor teljesítménye: 0,55 kW

Műszaki leírás

Súly	18 kg
Motorfeszültség	230 V
Hossz	306 mm

Szívóteljesítmény	16 m ³ /h
Motor teljesítménye	0,55 kW
Szélesség	226 mm
Magasság	182 mm
Termék fajtája	Vákuumfejlesztő