



## Adapterpofa mobil, Típushoz: 125



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 361600 125    |
| GTIN              | 4250364400879 |
| Árucikk kategória | 34A           |

### Leírás

**Kivitel:**

Mozgó pofa.

**Felhasználás:**

- **Meglévő vagy saját készítésű pofák befogására.**
- **Az összes 362390 – 362600 sz. HD pofa befogásához.**

**Alapanyag:**

Edzett acél, köszörült felületek.

**Alkalmazható:**

NC8, Garant-NC, Titan-hoz.

**Tartalom:**

Rögzítőcsavarok.

### Műszaki leírás

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Pofahossz l             | 80 mm             |
| Hossz l <sub>1</sub>    | 32 mm             |
| Pofamagasság h          | 58 mm             |
| Magasság h <sub>1</sub> | 20 mm             |
| Hozzávaló színekód      | Titan2/TitanSense |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Hozzávaló színek | HiPo      |
| Hozzávaló színek | Titan     |
| Hozzávaló színek | Duo Plus  |
| Hozzávaló színek | TC        |
| Hozzávaló színek | LC-GARANT |
| Hozzávaló színek | LC        |
| Hozzávaló színek | LCV125G   |
| Hozzávaló színek | NC8       |
| Hozzávaló színek | HOLEX NC  |
| Típushoz         | 125       |
| Pofaszélesség b  | 126 mm    |
| Termék fajtája   | Satupofák |