




## Neodímium mágneses befogótömb, Hossz: 140mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380870 140
GTIN	4045197311313
Árucikk kategória	33S

### Leírás

#### Kivitel:

- Rendkívül nagy tartóerő a különleges fejlesztésű eljárásnak köszönhetően.
- Stabil acél test Be-/ Kikapcsolóval a homlokoldalon.
- 2 mm sárgaréz / 4 mm acél lamellák.
- Neodímium mágneses rendszer.

#### Felhasználás:

- Nehezen befogható munkadarabokhoz, pl. Ferrotic, kobalttartalmú keményfém.
- Szikraforgácsoláshoz és köszörüléshez.

#### Figyelem:

Minden, a piacon kapható nullponti befogórendszerhez, GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, stb.) átalakító opcióként kapható. **Megrendelésnél kérjük a megfelelő adatokat megadni.**

### Műszaki leírás

Mágneses mező magassága	4 mm
Magasság	51 mm
Szélesség	70 mm
Hossz	140 mm
Súly	3 kg

Névleges tapadóerő	180 N/cm <sup>2</sup>
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Termék fajtája	Mágnesasztal