



Lépcsős pofa mobil, Típushoz: 90



Rendelési adatok

Rendelés száma	361400 90
GTIN	4250364401029
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtettekhez és pofákhoz. Lépcsős előtéttek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típushoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok, 1 szorítópofa.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	89,5 mm
Hossz l ₁	31 mm
Pofamagasság h	34 mm

Magasság h ₁	16 mm
Pofahossz l	56 mm
Hozzávaló színkód	Duo
Hozzávaló színkód	TC
Hozzávaló színkód	LC
Hozzávaló színkód	NC8
Típushoz	90
Termék fajtája	Satupofák