



Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	380810 300
GTIN	4045197310941
Árucikk kategória	33S

Leírás

Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

Műszaki leírás

Központosító Ø	150 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm ²
Nem mágneses mag Ø	40 mm
Tokmány Ø	300 mm

Központosítási mélység	6 mm
Súly	30 kg
Maximális felfúrási Ø	58 mm
Menet Ø	8×M8
Furatkör Ø	180 / 260 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Magasság	73 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány