



Lépcsős pofa mobil, Típushoz: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361400 125
GTIN	4250364401036
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

Mozgó pofa.

90-es, 125-ös és 160-as méretek **bepattintós gyorscsere rendszerrel**, 361440 sz. csak 90-es és 125-ös méretekben.

Felhasználás:

Párhuzamosan előmunkált munkadarabok befogására. M10 és M6 menet bepattintós gyorscsere-rendszerű előtétpofák befogásához bepattintós előtettekhez és pofákhoz. Lépcsős előtéttek befogása a magas oldalon vagy a lépcsős oldalon (361950; 361960; 361970 sz.).

Alapanyag:

Edzett acél, köszörült felületek.

Alkalmazható:

Minden TC, LC, Garant-NC, Titan és eddigi NC kivitelű típushoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok, 1 szorítópofa.

Műszaki leírás

Pofahossz l	70 mm
Pofaszélesség b	124,4 mm
Magasság h ₁	20 mm

Hozzávaló színek	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színek	HiPo
Hozzávaló színek	Titan
Hozzávaló színek	Duo Plus
Hozzávaló színek	TC
Hozzávaló színek	LC
Hozzávaló színek	LC-GARANT
Hozzávaló színek	LCV125G
Hozzávaló színek	NC8
Hozzávaló színek	HOLEX NC
Pofamagasság h	39,5 mm
Típushoz	125
Hossz l ₁	40 mm
Termék fajtája	Satupofák