



## Mágneses felfogótokmány, radiális pólusosztással, Tokmány Ø: 350mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380810 350
GTIN	4045197310958
Árucikk kategória	33S

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy tartóerejű neodímium mágneses rendszer.
- Koncentrikus barázdák a munkadarabok beállításához.
- A központ mágnesesen nem aktív, ezáltal átmenő furat lehetséges.

Be-Ki-kapcsolás kar segítségével.

#### Felhasználás:

- Köszörüléshez és esztergáláshoz.
- A radiális pólusosztás következtében különösen alkalmas gyűrűk felfogásához.
- Kerek és kör alakú munkadarabokhoz.

### Műszaki leírás

Menet Ø	8×M8
Központosító Ø	170 mm
Névleges tapadóerő	150 N/cm <sup>2</sup>
Súly	49 kg

Központosítási mélység	6 mm
Tokmány Ø	350 mm
Magasságtűrés	+ 0,5 / – 2 mm
Furatkör Ø	220 / 300 mm
Maximális felfúrási Ø	58 mm
Nem mágneses mag Ø	40 mm
Magasság	73 mm
Termék fajtája	Mágneses befogótokmány