



Vákuum aggregát, Típus: VA4



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 385020 VA4 |
| GTIN | 2050001717474 |
| Árucikk kategória | 38L |

Leírás

Kivitel:

Vákuum aggregát vákuumtárolóval és integrált folyadékleválasztóval.

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Ø: 990 mm

Magasság: 1130 mm

Szívóteljesítmény: 63 m³/h

Motorfeszültség: 400 V

Motor teljesítménye: 1,5 kW

Súly: 95 kg

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------|
| Ø | 990 mm |
| Súly | 95 kg |
| Motorfeszültség | 400 V |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Motor teljesítménye | 1,5 kW |
| Szívóteljesítmény | 63 m ³ /h |
| Magasság | 1130 mm |
| Termék fajtája | Vákuumfejlesztő |