



Üvegszálás mérőszalag tokban, Szalaghossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	463300 10
GTIN	4007368072973
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

Üvegszálás mérőszalag. Extrém törésálló és **rugalmas**, időjárásálló és számos vegyszernek ellenáll. **Elektromosan nem vezetőképes.** Könnyen leolvasható. cm osztással.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Tok szélessége	115 mm
Szalagszélesség	13 mm
Tok magassága	32 mm
Tok hossz	138 mm
Mérés kezdőpont típusa	A

Szalaghossz	10 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m	026240 10
---	-----------