

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 20-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Méréstartomány	20 - 25 mm
Méret a	0,3 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Mérődob \varnothing	23 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 24 mm	484030 24
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20