

WITTE**Raszteres vákuumasztal, Típus: R2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	385030 R2
GTIN	2050001717481
Árucikk kategória	38L

Leírás**Kivitel:**

Nagyszilárdságú alumínium. Modulárisan bővíthető az kötőelemekkel. **ZeroClamp furatok, 12M10, alpméret 200 mm.**

Felhasználás:

Műanyagok, üvegek, fémek, színes- és könnyűfémek, grafit és egyéb anyagok vákuumos befogásához.

Tartalom:

1 tömlőcsonk, 1 összekötő, 7 vakdugó, 1 csatlakozó dugasz LW12, 2 szorító, vákuumtömlő (1 m), ütközőtárcsák.

10 m tömítőzsinór (Ø4 mm).

Figyelem:

A vákuumos befogólapok összekötő elemekkel modulárisan bővíthetőek.

Műszaki leírás

Súly	10 kg
Osztás	12,5 mm
Szélesség	300 mm
Hossz	400 mm
Magasság	32,5 mm
Termék fajtája	Vákuumos befogólap

