

Mitutoyo**Kis furatmikrométer, Méréstartomány: 2-2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozva. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival. A **(2 keményfém mérőfelülettel rendelkező)** mérőfej állítása egy **keményfémbetétes** hajtótúvel történik.

Felhasználás:

Furatok átmérőjének és körkörösségének pontos mérésére.

Opcionális tartozék:

Ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérődob Ø	17 mm
Mérésmélység	12 mm
Méréstartomány	2 - 2,5 mm
Teljes hossz	105 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6

Termék fajtája

2 pontos furatmikrométer

SzolgáltatásokKalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány
20 mm

022500 20

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max.
mérésstartomány 200 mm

022510 200