

HOLEX**Digitális műhelytolómérő ABS mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415621 500
GTIN	4045197829924
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Az elektronika 5 perc után automatikusan kikapcsol. Bekapcsolás a tolóka egyszerű megmozdításával. Leppelt mérőfelületek. **Robusztus fémházzal.**

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Csőrhossz	150 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,0005 coll
Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,06 mm
Szabvány	ISO 13385

Mérőcsúcsok	igen
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021010 500
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 500 mm	021000 500

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230