

**HOLEX****Digitális műhelytolómérő ABS mérőcsúcsokkal, Méréstartomány: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415621 750
GTIN	4045197829931
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális tolómérő **abszolút mérőléccel**, nullázás nem szükséges. Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Az elektronika 5 perc után automatikusan kikapcsol. Bekapcsolás a tolóka egyszerű megmozdításával. Leppelt mérőfelületek. **Robusztus fémházzal.**

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

**Műszaki leírás**

Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Leolvasás	0,0005 coll
Csőr hossz	150 mm
Leolvasás	0,01 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,07 mm
Szabvány	ISO 13385

Mérőcsúcsok	igen
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021010 1000
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm	021000 1000

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032