

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 25-30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	240 mm
Mérődob Ø	23 mm
Méréstartomány	25 - 30 mm
Standard mérésmélység	90 mm
Méret a	0,3 mm
Teljes hossz	140 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 28 mm	484030 28
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 25 mm	484030 25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 26 mm	484030 26