

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 30-40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	248 mm
Méréstartomány	30 - 40 mm
Standard mérésmélység	98 mm
Mérődob Ø	23 mm
Méret a	0,3 mm
Teljes hossz	140 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 50 mm	022500 50

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 30 mm	484030 30
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 34 mm	484030 34
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm	484030 36
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm	484030 38
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 32 mm	484030 32
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35