

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 6-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Tartalom:

Furatmikrométer 429000 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 100 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	8 / 10 mm
Mikrométerek száma	3
Méréstartomány	6 - 12 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 6-12 mm

020550 6-12

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 1/100

429010 1/100

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 8-10 mm

429000 8-10

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 6-8 mm

429000 6-8

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm

484030 11

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 7 mm

484030 7

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 10-12 mm

429000 10-12

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 9 mm

484030 9