

**Mitutoyo****Kis furatmikrométer, Méréstartomány: 3-4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozva. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival. A **(2 keményfém mérőfelülettel rendelkező)** mérőfej állítása egy **keményfémbetétes** hajtótúvel történik.

**Felhasználás:**

Furatok átmérőjének és körkörösségének pontos mérésére.

**Opcionális tartozék:**

Ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	3 - 4 mm
Mérésmélység	22 mm
Teljes hossz	115 mm
Mérődob Ø	17 mm
Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	0,002 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6

Termék fajtája	2 pontos furatmikrométer
----------------	--------------------------

## Szolgáltatások

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20
--	-----------

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
---	------------

## Tartozék

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 3 mm	484030 3
---	----------

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 4 mm	484030 4
---	----------