



Poliamid bevonatú acél mérőszalag keretben, Szalaghossz: 50m



Rendelési adatok

Rendelés száma	464900 50
GTIN	4007368009634
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Tok: Elyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdő, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

Poliamid bevonatú acél mérőszalag. Nagyon törésálló és rugalmas. A rugóacél szalag nem törik meg. **Nagyon kopásálló**, időjárásálló, valamint számos vegyszerrel és olajjal szemben ellenálló. Végigmenő mm-osztással.

20-as és 30-as méret egyenes keretben, 50-es méret V keretben.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Keret szélessége	180 mm
Szalagszélesség	13 mm
Teljes hossz	390 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	50 m

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------