

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 150-175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 150-175
GTIN	4946368563084
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbító 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Méret a	12,4 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	301 mm
Standard mérésmélység	151 mm
Méréstartomány	150 - 175 mm
Hibahatár	0,005 mm

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Adó Típus S16E	498966 S16E
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm	484030 160
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357

081560 357