

**Mitutoyo****Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 12-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429250 12-16
GTIN	4946368636474
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**3 pontos furatmikrométer** Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik. Edzett acél mérőfelületek titán bevonattal.

**Előny:**

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

**Funkció:**

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Alkatrész:**

429252 sz. tartalék mérőfej.

## Műszaki leírás

Méret a	0,3 mm
Leolvasás	0,001 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	203 mm
Méréstartomány	12 - 16 mm
Standard mérésmélység	53 mm
Hibahatár	0,005 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20

## Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
---	--------

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Adó Típus S1	498966 S1
Tartalék mérőfej Méréstartomány 12-16 mm	429252 12-16
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2