



## Poliamid bevonatú acél mérőszalag tokban, Szalaghossz: 10m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	463100 10
GTIN	4007368074786
Árucikk kategória	46M

### Leírás

#### Kivitel:

**Tok:** Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

**Keret:** Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

**Szalag:** Szabadalmaztatott szalagkezdlet, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

**Poliamid bevonatú acél mérőszalag.** Nagyon törésálló és rugalmas. A rugóacél szalag nem törik meg. **Nagyon kopásálló**, időjárásálló, valamint számos vegyszerrel és olajjal szemben ellenálló. Végigmenő mm-osztással.

#### Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Tok magassága	32 mm
Tok hossz	138 mm
Szalagszélesség	13 mm
Tok szélessége	115 mm

Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	10 m
Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

### Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 10 m	026240 10
---	-----------