

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 12-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

**Tartalom:**

Furatmikrométer 429000 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

**Műszaki leírás**

Beállító gyűrű Ø	16 mm
Mikrométerek száma	2
Méréstartomány	12 - 20 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

## Tartozék

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 12-16 mm	429000 12-16
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 16-20 mm	429000 16-20
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm	484030 15