



## Rozsdamentes acél mérőszalag kerület és Ø méréshez, Max. méréstartomány terjedelem: 3460mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465682 3460
GTIN	2050001060594
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

**CJU** acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és Ø osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. **Nóniusz leolvasása 0,1 mm.** Hibahatárok a DIN 866 szerint.

**V2A kivitel** rozsdamentes rugóacélból.

#### Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Kerületi méréstartomány	2190 - 3460 mm
Méréstartomány Ø	700 - 1100 mm
Szalagszélesség	16 mm
Leolvasás	0,1 mm
Szalagvastagság	0,2 mm
Kalibrálás	G2
Termék fajtája	Mérőszalag

---

## Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 6000 mm

026280 6000