

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 175-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 175-200
GTIN	4946368563091
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

300 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	301 mm
Méret a	12,4 mm
Méréstartomány	175 - 200 mm
Standard mérésmélység	151 mm
Hibahatár	0,005 mm

Leolvasás	0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022500 200

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógombbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógombbal Típus USB2	497445 USB2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S16E	498966 S16E
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábelData nyomógombbal Típus D1	497445 D1
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 190 mm	484030 190
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm

484030 175