

**Mitutoyo****Digitális hárompontos furatmikrométer, Méréstartomány: 16-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429250 16-20
GTIN	4946368636481
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**3 pontos furatmikrométer** Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik. Edzett acél mérőfelületek titán bevonattal.

**Előny:**

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

**Funkció:**

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Digimatic adatkábel 497080 sz., hosszabbítók 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Alkatrész:**

429252 sz. tartalék mérőfej.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	16 - 20 mm
Leolvasás	0,001 mm
Méret a	0,3 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	203 mm
Standard mérésmélység	53 mm
Hibahatár	0,005 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérestartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérestartomány 20 mm	022500 20

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
-----------------------------	-------------

Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Adó Típus S1	498966 S1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Tartalék mérőfej Méréstartomány 20-25 mm	429252 20-25
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Tartalék mérőfej Méréstartomány 16-20 mm	429252 16-20