

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Tartalom:

Furatmikrométer 429000 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	20 - 50 mm
Beállító gyűrű Ø	25 / 40 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 40-50 mm	429000 40-50
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 30-40 mm	429000 30-40
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 25-30 mm	429000 25-30
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 20-25 mm	429000 20-25
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22