

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 50-63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	156 mm
Mérődob Ø	23 mm
Standard mérésmélység	105 mm
Méret a	0,3 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	255 mm
Méréstartomány	50 - 63 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022500 100

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm	484030 50
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150