



Fehér acél mérőszalag keretben, Szalaghossz: 30m



Rendelési adatok

Rendelés száma	464500 30
GTIN	4007368002987
Árucikk kategória	46M

Leírás

Kivitel:

Tok: Elnyűhetetlen műanyag ház Softfinish-felülettel. A forgatókar és a húzógyűrű részére a házban egy mélyedés van kialakítva. Balkezeseknek átszerelhető.

Keret: Könnyűfém keret golyóscsapágyas gyorscsévéléssel és átfordítható forgatókarral.

Szalag: Szabadalmaztatott szalagkezdet, **Flextop bevonat**. Az átlátszó, nagy rugalmasságú műanyag szalagburkolat megbízhatóan megakadályozza a szalagtörést a szalag kezdetén.

Fehér acél mérőszalag. Edzett szalag, korrózióvédelemként foszfátréteggel, kopásálló műgyanta bevonattal. Könnyen leolvasható. Végigmenő mm-osztással.

20-as és 30-as méret egyenes keretben, 50-es méret V keretben.

Figyelem:

100 m hosszú, vagy col osztású, valamint B / C kezdő mérési pontú kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Teljes hossz	310 mm
Keret szélessége	120 mm
Szalagszélesség	13 mm
Mérés kezdőpont típusa	A
Szalaghossz	30 m

Szabvány	EG II
Kalibrálás	G1
Termék fajtája	Mérőszalag

Szolgáltatások

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 50 m	026240 50
---	-----------