

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Tartalom:

Furatmikrométer 429000 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	62 / 87 mm
Mikrométerek száma	4
Méréstartomány	50 - 100 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 75-88 mm	429000 75-88
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 50-63 mm	429000 50-63
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 87-100 mm	429000 87-100
Holtest furatmikrométer Méréstartomány 62-75 mm	429000 62-75