

Mitutoyo**Digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 12-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 25-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 429110 sz., beállító gyűrűk.

Műszaki leírás

Méréstartomány	12 - 25 mm
Beállító gyűrűk száma	2
Beállító gyűrű Ø	16 / 20 mm

Mikrométerek száma	3
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm	484030 18
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Adó Típus S16E	498966 S16E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150	429010 2/150
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2