

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 75-88mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Árucikk kategória	44A

## Leírás

**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

**Opcionális tartozék:**

Hosszabbítók 429010 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

## Műszaki leírás

Mérésmélység hosszabbítóval	255 mm
Méret a	0,3 mm
Standard mérésmélység	105 mm
Teljes hossz	156 mm
Mérődob $\varnothing$	23 mm
Méréstartomány	75 - 88 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm	022500 100

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 85 mm	484030 85