

Mitutoyo**Holtest furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 100-200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Átmenő furatokhoz, edzett acél mérőfelületek.

Tartalom:

Furatmikrométer 429000 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Beállító gyűrű Ø	125 / 175 mm
Méréstartomány	100 - 200 mm
Mikrométerek száma	4
Hibahatár	0,01 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány
100-200 mm

020550 100-200

Tartozék

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 100-125 mm

429000 100-125

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 180 mm

484030 180

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 140 mm

484030 140

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 125-150 mm

429000 125-150

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 150-175 mm

429000 150-175

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 110 mm

484030 110

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150

429010 4/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 160 mm

484030 160

Holtest furatmikrométer Méréstartomány 175-200 mm

429000 175-200