

Mitutoyo**Digitális hárompontos furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométer Borematic zsákfurat mérésekhez. Tisztán és hibamentesen leolvasható a nagyméretű LCD kijelzővel, 11 mm méretű számokkal. **Kijelző 330°-kal elforgatható.** A mérőtapintók automatikusan központosítják a mikrométert a furatban és egyszerű kezelést biztosítanak. A mérőtapintók állítása játégmentesen, egy **keményfém kúp** segítségével történik.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a gyorsállításnak és önközpontosításnak köszönhetően.

Funkció:

- **Az értékrögzítő nyomógomb a mérési eredményt rögzíti (pl. kedvezőtlen mérési helyzetben).**
- **Nullpont / abszolút érték minden helyzetben lehetővé teszi a nullázást.**
- **Jó / selejt kijelzés a tűrésértékek egyszerű ellenőrzéséhez.**
- **Gyorsállítás a mérési út gyors áthidalásához.**

Tartalom:

429250 sz. digitális furatmikrométerek, ellenőrző gyűrűk.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Mérőfejek száma	4
Méréstartomány	50 - 100 mm
Beállító gyűrű Ø	62 / 87 mm
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,001 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Mérestartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Adó Típus S1	498966 S1
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm	484030 55
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 80 mm	484030 80

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 95 mm	484030 95
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1