

Mitutoyo

Holtest furatmikrométer készlet zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 12-20mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

Tartalom:

Furatmikrométer 429005 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	12 - 20 mm
Mikrométerek száma	2
Beállító gyűrű Ø	16 mm
Hibahatár	0,004 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 12-20 mm

020550 12-20

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 18 mm

484030 18

Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez
Méréstartomány 16-20 mm

429005 16-20

Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez
Méréstartomány 12-16 mm

429005 12-16

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/150

429010 2/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 15 mm

484030 15