

**Mitutoyo****Digitális furatmikrométer, Méréstartomány: 62-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429110 62-75
GTIN	4946368563039
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

**Közvetlen leolvasás jól látható, nagy digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés – nóniusz nélkül.**

„Function Lock” megakadályozza a nullapont véletlenszerű elállítását.

Csekély áramfogyasztás. Töltésellenőrzéssel és üzemzavar-jelzéssel.

**Keményfém mérőfelületek és kopó alkatrészek, 12 – 16-os méretig edzett acél mérőfelületek titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

**Funkció:**

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497445 sz., hosszabbító 429010 sz., ellenőrző gyűrűk 484030 sz.

**Figyelem:**

300 mm-ig terjedő mérésstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	62 - 75 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	252 mm
Méret a	0,3 mm
Standard mérés mélység	102 mm
Hibahatár	0,003 mm

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022500 100

## Tartozék

Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Adó Típus S16E	498966 S16E
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 70 mm	484030 70
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 65 mm	484030 65
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	429010 4/150

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965