

**Mitutoyo****Holtest furatmikrométer készlet zsákfurat méréshez, Méréstartomány:  
20-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Rozsdamentes, minden leolvasó rész csillogásmentesen krómozott. Mérődob mélyfekete skálázással és finom racsnival.

Zsákfurat kivitel. **Edzett acél mérőfelület titánbevonattal a hosszú élettartam érdekében.**

**Tartalom:**

Furatmikrométer 429005 sz. Ellenőrző gyűrűk, hasonló mint a 484030 sz., hosszabbító 150 mm 429010 sz.

**Műszaki leírás**

Beállító gyűrű Ø	25 / 40 mm
Méréstartomány	20 - 50 mm
Mikrométerek száma	4
Hibahatár	0,006 mm
Leolvasás	0,005 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm	020550 20-50
-----------------------------------------------------------	--------------

## Tartozék

Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez Méréstartomány 20-25 mm	429005 20-25
Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez Méréstartomány 30-40 mm	429005 30-40
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm	484030 45
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm	484030 35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez Méréstartomány 25-30 mm	429005 25-30
Holtest furatmikrométerzsákfurat méréshez Méréstartomány 40-50 mm	429005 40-50
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/150	429010 3/150
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22